

**HOLEX****Slitsfräshållare, för sågblad diameter d<sub>1</sub>: 40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	345510 40
GTIN	4045197698766
Artikelklass	32X

**Beskrivning****Utförande:**

Seghårdade, ut- och invändig Ø slipade, skaftutförande enligt DIN 1835 B.

Rundgångsnoggrannhet 0,01 mm. **Monteras på Weldon-hållare med hål-Ø (d<sub>3</sub>) 20 resp. 25 mm.**

**Användningsdata:**

För montering av slitsfräsar nr 175000–176000 med Ø (d<sub>1</sub>) 20–100 mm och slitsfrästjocklek 0,2–6 mm.

**leveransinnehåll:**

Monteringsdorn, spänskruv och mellanring.

**Teknisk beskrivning**

Ø d <sub>3</sub>	20 mm
Ø d <sub>4</sub>	19,5 mm
för sågblad diameter d <sub>1</sub>	40 mm
längd L	110 mm
Ø d <sub>2</sub>	10 mm
A	60 mm
Produktslag	Sågbladhallare

**Tillbehör**

Reservbricka till slitsfräshållare för sågblad diameter d1 40 mm

345561 40

Reservskruv till slitsfräshållare. för sågblad diameter d1 40 mm

345566 40