

Mitutoyo**Digitalt kolfiberskjutmått, mätområde: 600mm****Beställningsdata**

Ordernummer	415400 600
GTIN	4946368125268
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Mätresultatet visas med lättlästa siffror.

Med drivslid för konstant mätkraft. Extremt lätta. Börvärde kan förväljas (Preset), omkoppling mellan invändig och utvändig mätning (Offset).

Funktion:

IP66: Skydd mot kraftig vattenspolning respektive tillfällig nedsänkning och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497085.

Teknisk beskrivning

mätområde	0 - 600 mm
Ansats för inre mått – Ø	20 mm
Kalibrering	A1
skänkellängd	100 mm
vikt	0,67 kg
avläsning	0,01 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
Antal ingående batterier	1

Batterityp	SR44
IP-skyddsklass	IP 66
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Mätavvikelse E MPE	±0,04 mm
Norm	ISO 13385
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Produktslag	Verkstadsskjutmått

Tjänster

DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 1000 mm	021010 1000
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 1000 mm	021000 1000

Tillbehör

Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D1	497085 D1
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D2	497085 D2
Sändare Typ S11E	498966 S11E
Anslutningskabelmed dataknapp Typ USB2	497085 USB2
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357