



Digitalt verkstadsskjutmått TWIN-CAL IP67 med mätpetsar, mätområde: 800mm



Beställningsdata

Ordernummer	415357 800
GTIN	7630041106466
Artikelklass	45A

Beskrivning

Utförande:

Stor digitaldisplay 11 mm, "Soft touch"-hölje, automatisk avstängning (2 h), TLC-TWIN-gränssnitt för dataöverföring. Drifttid cirka 12 000 timmar.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 08 1560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498918, trådlöst nr 498921 storlek BT.

Teknisk beskrivning

Ansats för inre mått – Ø	20 mm
mätområde	0 - 800 mm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Kalibrering	A1
skänkellängd	150 mm
avläsning	0,0005 tum
avläsning	0,01 mm

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivna
Mätavvikelse E MPE	±0,05 mm
Norm	ISO 13385
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	TESA Link Connector TLC
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Verkstadsskjutmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 1000 mm	021000 1000
DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 1000 mm	021010 1000

Tillbehör

Datakabel TLC, 2 m Typ USB	498918 USB
Datakabel TLC, 2 m Typ D	498918 D
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032