



Skruvstöd med underdel av aluminium, högsta monteringshöjd: 62mm



Beställningsdata

Ordernummer	373550 62
GTIN	4020772075804
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Självlåsande trapetsgängad spindel med ändsäkring.

Permanentmagneten i skruvstödet fot ger en exakt och lättmanövrerad positionering **vid vertikal uppspänning**.

OBS!:

Med centreringshål \varnothing 12 mm för påbyggnader nr 375000 – 375010.

Teknisk beskrivning

bärförmåga	30 kN
högsta monteringshöjd	62 mm
underdelens \varnothing	50 mm
Huvud- \varnothing	50 mm
för spännjärn med slitsbredd	14 - 22 mm
lägsta upplagshöjd	52 mm

Typ	6400
Produktlag	Skruvstöd