

**Rikt/stöddocka, högsta monteringshöjd: 75mm****Beställningsdata**

Ordernummer	374480 75
GTIN	4020772086503
Artikelklass	35A

Beskrivning**Utförande:**

- **Precisionsuppriktning med hjälp av fingänga M 30×1,5. Den fasta glidinsatsen förhindrar att arbetsstycket vrids med under uppriktningen.**
- **I centreringshålet kan de medföljande cylindriska pinnarna Ø 12×50 mm och Ø 12×80 mm sättas in. Då blir konstruktionshöjden ca 30 resp. 60 mm större.**
- **Om centreringsplattan nr 375030 används under riktskruvstödet kan man i kombination med andra skruvstöd skapa en uppspänningshöjd på upp till ca 1 370 mm.**

OBS!:

Plant upplag för arbetsstycket med centreringshål Ø 12 mm för påbyggnader nr 375000 – 375030.

Teknisk beskrivning

högsta monteringshöjd	75 mm
huvudets nyckelvidd	46 mm
bärförmåga	30 kN
lägsta upplagshöjd	55 mm

underdelens Ø	50 mm
Typ	6415
Produktslag	Skruvstöd