



Låga spännbackar, Spårbredd a: 20mm



Beställningsdata

Ordernummer	375115 20
GTIN	4020772374181
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Låg konstruktion. Den platta spännbacken placeras på arbetsstycket. Dra sedan åt fästskruvarna för maskinbordet. Arbetsstycket spänns fast med spännskruven.

Användningsdata:

För sidfastspänning av mycket platta arbetsstycken, för fullständig bearbetning av ytor utan vibrationer. Kan användas horisontellt och vertikalt.

Material:

Seghärdat stål anlöpt i bruneringston.

Teknisk beskrivning

Maximalhöjd h_2	30 mm
Gänga G	M16
Lägsta höjd h_1	19 mm
Spännkraft F_2 vertikalt	12,5 kN
Spårbredd a	20 mm
Spännkraft F_1 horisontellt	25 kN
Mellanhöjd H_1	19 mm
längd L	130 mm
bredd B	56 mm

Typ	6496
Produktslag	Neddragsspännback