

**Djupmått, mätområde: 1000mm**

Beställningsdata

Ordernummer	418000 1000
GTIN	4045197203625
Artikelklass	41Z

Beskrivning

Utförande:

Mätskena och nonie med tydligt graverad skala. Finslipade mätytor. Mattförokromad nonie.

leveransinnehåll:

från strl. 500 i en box.

Teknisk beskrivning

mätområde	0 - 1000 mm
mätansats a	10 mm
Nonielängd	39 mm
mätskenans tvärsnitt	20×5 mm
mätansats b	13 mm
ansatsens längd	250 mm
gradering	1/20 mm
förpackning	Stabil box
Mätavvikelse E MPE	±0,15 mm
Norm	ISO 13385
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX

Alla delar	Härdad
Kalibrering	A1
Produktslag	Djupmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 1000 mm	021000 1000
DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 1000 mm	021010 1000