

**Universalmätbord, bordets längd: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	442940 200
GTIN	4030234000121
Artikelklass	46K

**Beskrivning****Utförande:**

Kraftig gjutjärnsfot; rektangulärt mätbord. Mätbordets yta är härdad och finslipad med bearbetade dammspår. Kraftig, härdad och hårdförkromad mittpelare med gänga och justeringsmutter. Härdad eller hårdförkromad, horisontellt justerbar tvärm för mätur eller finmätur. Mätursfäste  $\varnothing$  8 mm utbytbart (10 h7 på begäran).

**Ytjämnhet  $\leq$  16  $\mu$ m.**

**Teknisk beskrivning**

bordets bredd	170 mm
vikt	23 kg
pelar- $\varnothing$	35 mm
tvärmens $\varnothing$	22 mm
största mät höjd	175 mm
bordets längd	215 mm

kapacitet	180 mm
Norm	Verkstadsnorm
Kalibrering	D1
Produktslag	Mätbord

## Tjänster

KalibreringMätbord maximal bordsstorlek 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------