

HOLEX**Digitalt spårdjupmått, mätområde: 300mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 418755 300 |
| GTIN | 4045197640574 |
| Artikelklass | 42A |

Beskrivning**Utförande:**

Digitalt djupmått för mätning av instick, spår, hål och avsatser. Viktbesparande stålkonstruktion med förstärkt aluminiumprofil, med oxidbelagda ytor. Optimala styr- och glidegenskaper tack vare de dubbla glidskenorna på insidan. Olika mätspetsar (M2,5) kan skruvas in i mätstången. Stålförstärkt aluminiumprofil med oxyd-belagd yta. Dubbla glidskenor. Utbytbara mätspetsar (M2,5).

Användningsdata:

Mätning av instick, spår, hål och avsatser.

leveransinnehåll:

Mätspets med stålcula, tallriksinsats nr 434900 storlek 11, mätbrygga 150 mm och 350 mm, batteri nr 081560 storlek LR44.

OBS!:

Mätbryggor 550 mm, 750 mm och 900 mm på begäran.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|-------------|
| mätskenans tvärsnitt | 23,5 × 9 mm |
| tallriksmätspets-Ø | 10 mm |
| mätområde | 0 - 300 mm |
| Kalibrering | A1 |
| mätstångs-Ø | 4 mm |
| omkopplingsbar avläsning | mm / tum |
| felgräns | 0,04 mm |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 LR44 |
| Antal ingående batterier | 1 |
| Energiförsörjning | Batteridrivnen |
| Norm | Verkstadsnorm |
| Mätteknik | digital |
| Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren |
| förpackning | Stabil box |
| Produktslag | Spårdjupskjutmått |

Tjänster

| | |
|--|------------|
| KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 300 mm | 021000 300 |
| DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 300 mm | 021010 300 |

Tillbehör

| | |
|--|-------------|
| Knappceller / specialbatterier Batterityp LR44 | 081560 LR44 |
|--|-------------|