

**Djupmått, mätområde: 300mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	418300 300
GTIN	4045197203656
Artikelklass	41Z

## Beskrivning

### Utförande:

**Mattförkromad mätskena och nonie. Justerbar nonie.** Kontrastrik skaldelning. **Finläppade mät- och anliggningsytor.** Med extrabryggor (nr 418744) kan även större bryggängder uppnås.

### Specialtillbehör:

Extrabryggor nr 418744 (180 – 320 mm).

## Teknisk beskrivning

mätskenans tvärsnitt	11×4 mm
Nonielängd	39 mm
mätområde	0 - 300 mm
gradering	1/20 mm
ansatsens längd	100 mm
förpackning	Etui
Mätavvikelse E MPE	±0,08 mm
Norm	ISO 13385
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
Kalibrering	A1

Produktslag	Djupmått
<b>Tjänster</b>	
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 300 mm	021000 300
DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 300 mm	021010 300

**Tillbehör**

Extrabrygga, enskild ansatsens längd 260 mm	418744 260
Extrabrygga, enskild ansatsens längd 320 mm	418744 320
Extrabrygga, enskild ansatsens längd 180 mm	418744 180