



## Djupmått med hake, mätområde: 300mm



### Beställningsdata

Ordernummer	418500 300
GTIN	4045197203700
Artikelklass	41Z

### Beskrivning

#### Utförande:

Mattförokromad nonie. Mätskena och nonie med tydligt graverad skala. Tunn vinklad mätskena med skala på båda sidor. Genom att vända mätskenan får man **även ett normalt djupmått**. Finslipade mätytor.

#### leveransinnehåll:

strl. 500 i en box.

### Teknisk beskrivning

Nonielängd	39 mm
ansatsens längd	150 mm
mätskenans tvärsnitt	12×4 mm
hakmått b	10 mm
hakmått a	28 mm
mätområde	0 - 300 mm
gradering	1/20 mm
förpackning	Etui
Mätavvikelse E MPE	±0,08 mm
Norm	ISO 13385
Mätteknik	analog

Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
Kalibrering	A2
Produktslag	Djupmått

## Tjänster

DAkS-kalibreringDjupmått med hake maximalt mätområde 300 mm	021230 300
KalibreringDjupmått maximaltmätområde 300 mm	021220 300