



## Digitalt universal-djupmått, mätområde: 600mm



### Beställningsdata

Ordernummer	418770 600
GTIN	2050001670885
Artikelklass	46P

### Beskrivning

**Utförande:**

Flexibelt universaldjupmått med utbytbara mätspetsar. För mätning av instick, spår, urtag, klackar etc. Finläppade mätytor.

**Funktion:**

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

**leveransinnehåll:**

Djupmått, dubbelhakmätspets nr 418772 storlek A, 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

**Specialtillbehör:**

Datakabel nr 498948.

Mätinsatser nr 418772.

Mätbrygga nr 418774.

### Teknisk beskrivning

ansatsens längd	150 mm
mätområde	0 - 600 mm
mätskenans tvärsnitt	12x4 mm
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
omkopplingsbar avläsning	0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning	0,01 mm

felgräns	0,03 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Djupmått

## Tjänster

DAkS-kalibreringDjupmått med hake maximalt mätområde 1000 mm	021230 1000
KalibreringDjupmått maximaltmätområde 1000 mm	021220 1000

## Tillbehör

Mätbrygga för djupmått nr 418770 ansatsens längd 400 mm	418774 400
Mätspets för djupmått nr 418770 Typ A	418772 A
Anslutningskabel Duplex Typ USB2	498950 USB2
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Mätbrygga för djupmått nr 418770 ansatsens längd 500 mm	418774 500
Mätspets för djupmått nr 418770 Typ B	418772 B
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Mätspets för djupmått nr 418770 Typ C	418772 C
	418774 600

Mätbrygga för djupmått nr 418770 ansatsens längd 600 mm

Anslutningskabel Duplex Typ 2	498950 2
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Mätspets för djupmått nr 418770 Typ D	418772 D