

**Mitutoyo****Digitalt djupmått med datautgång, mätområde: 1000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	418710 1000
GTIN	4946368377094
Artikelklass	44A

**Beskrivning****Utförande:**

Mätresultatet visas på en lättavläst display. Mätytorna är finläppade.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

**Specialtillbehör:**

Extrabryggor nr 418744.

Datakabel nr 497080 och 497100.

**Teknisk beskrivning**

avläsning	0,01 mm
mätområde	0 - 1000 mm
mätskenans tvärsnitt	20×6 mm
Kalibrering	A1
ansatsens längd	250 mm
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivnen

Mätavvikelse E MPE	±0,07 mm
Norm	ISO 13385
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Etui
Produktslag	Djupmått

## Tjänster

DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 1000 mm	021010 1000
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 1000 mm	021000 1000

## Tillbehör

Extrabrygga, enskild ansatsens längd 180 mm	418744 180
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Anslutningskabel Typ D2	497080 D2
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D2	497100 D2
Anslutningskabel Typ USB2	497080 USB2
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D1	497100 D1
Anslutningskabelmed dataknapp Typ USB2	497085 USB2
Extrabrygga, enskild ansatsens längd 320 mm	418744 320
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D2	497085 D2
Anslutningskabelmed dataknapp Typ USB2	497100 USB2
Anslutningskabel Typ D1	497080 D1
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
Sändare Typ S1	498966 S1

Extrabrygga, enskild ansatsens längd 260 mm	418744 260
Anslutningskabelmed dataknapp Typ D1	497085 D1
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975