

**Mitutoyo****Digital höjdmätare och höjdritsmått med datautgång, ritshöjd: 600 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	445135 600
GTIN	8010820400005
Artikelklass	44A

**Beskrivning****Utförande:**

Stor, kontrastrik LCD-display som ger enkel och felfri avläsning (sifferhöjd 10 mm). Snabb- och fininställning via en exakt manövrerbar ratt. Robust, stabilt utförande med solid fot och ergonomiskt utformat handtag som ger en bekväm hantering. Zero / ABS för nollställning i valfri position (t.ex. vid jämförande mätning) resp. återgång till absolut mätskala.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ 357, 1 hårdmetallritsnål nr 443510 storlek 300 (passar båda storlekarna).

**Specialtillbehör:**

Hållare nr 445180, datakabel nr 497080.

Kalibrering: E1

avläsning: 0,01 mm

felgräns: 0,05 mm

mätpelartvärsnitt: 35×15 mm

batterilivslängd cirka: 2000 h

fotplattans längd: 181 mm

fotplattans bredd: 142 mm

**Teknisk beskrivning**

mätpelartvärnsnitt	35×15 mm
ritshöjd	600 mm
fotplattans bredd	142 mm
fotplattans längd	181 mm
vikt	6,4 kg
felgräns	0,05 mm
avläsning	0,01 mm
batterilivslängd cirka	2000 h
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Kalibrering	E1
Produktslag	Höjdmättnings- och ritsapparat

## Tjänster

Kalibrering Höjdmätare/höjdrismått maximaltmätområde 1000 mm	014350 1000
Signering laserskrift Typ	018940
Kalibrering Höjdmätare/höjdrismått maximaltmätområde 1000 mm	024630 1000
600	024640 600

## Tillbehör

Anslutningskabel Typ USB2	497080 USB2
---------------------------	-------------

Anslutningskabel med dataknapp Typ D1	497100 D1
Anslutningskabel Typ D2	497080 D2
Fyrkanthållare	445180
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Anslutningskabel Typ D1	497080 D1
Reservritsnål, hårdmetallspets för ritshöjd 300 mm	443510 300
Sändare Typ S1	498966 S1
Anslutningskabel med dataknapp Typ D2	497100 D2
Anslutningskabel med dataknapp Typ USB2	497100 USB2