

3D-kantavkännare med indikeringslampa Kort, inspänningskraftets Ø: 20mm



Beställningsdata

Ordernummer	359075 20
GTIN	4045197383129
Artikelklass	38D

Beskrivning

Utförande:

Den fjäderlagrade avkännarkulan skyddar apparaten mot skador vid alltför snabba rörelser.

Funktionsdelar härdade och slipade.

Beröringsnoggrannhet $\pm 0,01$ mm.

Funktion:

Vid **kontakt mellan avkännarkulan** och **det metalliska arbetsstycket** tänds lampan med hjälp av batterier = referenspunkten detekterad.

Användningsdata:

- **För uppriktning av referensytor eller kanter på verktyg.**
- **Bestämning av hålcentrum centriskt med arbetsspindeln.**

Vid kontakt i z-axeln måste referenslängden i förinställningsapparaten bestämmas och beaktas.

leveransinnehåll:

Inklusive specialbatteri nr 081560 A23.

Teknisk beskrivning

Ø avkännarkula	10 mm
inspänningskraftets Ø	20 mm

totallängd	118 mm
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 A23
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Pickup

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp A23	081560 A23
---	------------