

**T-spårskruv (12.9.) lösa, Typ: 1212160****Beställningsdata**

Ordernummer	375310 1212160
GTIN	4020772087302
Artikelklass	35A

**Beskrivning****Utförande:**

T-spårskruv, smidd med rullgänga.

**Höghållfast utförande**, hållfasthetsklass = 12.9.

**Norm:**

**DIN 787**

**leveransinnehåll:**

**Separat**, utan mutter och bricka.

**Specialtillbehör:**

Underläggsbrickor, se nr 375340 och höga muttrar, se nr 375385.

**OBS!:**

· **Avläsningsexempel – storlek 6625 betyder: T-spår = 6 mm, gänga G = M6, längd L = 25 mm.**

**Teknisk beskrivning**

Stenbredd e	18 mm
Höjd k	7 mm
Nominellt mått T-spår	12 mm
Gänglängd b	100 mm
smal stenbredd a	11,7 mm
Gänga G	M12
längd L	160 mm
Typ	787

Produktlag

Spårskruv