

Garant**Bygelmikrometer, mätområde: 75-100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	420402 75-100
GTIN	4045197367358
Artikelklass	41B

Beskrivning**Utförande:****Finläppade hårdmetallbelagda mätytor.**

Härdad och slipad mätspindel. Låsning med låsvred.

Med känselvred och isoleringsskydd. Bländfri, förkromad mättrumma.

Med tydligt graverade svarta skalstreck och siffror.

Med kombinerat känselvred för enhandsmanövrering och användning i hållaren.

leveransinnehåll:

Från storlek 25–50 inklusive 1 inställningsmått.

Teknisk beskrivning

Mättrummans gradering	1/50 mm
Mättrummans \emptyset	19 mm
avläsning	0,01 mm
spindel- \emptyset	6,5 mm
mätområde	75 - 100 mm
antal inställningsmått	1
Kalibrering	B2
Norm	DIN 863

Känslvred	ja
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022050 100
KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022040 100

Tillbehör

inställningsmått totallängd 75 mm	421100 75
-----------------------------------	-----------