

Mitutoyo**Bygelmikrometer, mätområde: 75-100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	420500 75-100
GTIN	4946368385655
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:****Finläppade hårdmetallbelagda mätytor.**

Härdad och slipad mätspindel.

Låsning med låsvred.

Med känselvred och isoleringskydd.

Med tydligt graverade svarta skalstreck och siffror.

Från storlek 100–125, lackerad gjutjärnsbygel.

leveransinnehåll:

Från storlek 25–50 inklusive 1 inställningsmått.

Teknisk beskrivning

Mättrummans gradering	1/50 mm
spindel-Ø	6,35 mm
mätområde	75 - 100 mm
Utförande mätyta	med hårdmetalltänder
Mättrummans Ø	18 mm
spindelindelning	1/50 mm
avläsning	0,01 mm
Kalibrering	B2

felgräns	3 µm
Norm	DIN 863
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

DAkKS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022050 100
KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022040 100

Tillbehör

inställningsmått totallängd 75 mm	421100 75
-----------------------------------	-----------