

**T-spårskruv (12.9.) lösa, Typ: 141250****Beställningsdata**

Ordernummer	375310 141250
GTIN	4020772086183
Artikelklass	35A

Beskrivning**Utförande:**

T-spårskruv, smidd med rullgänga.

Höghållfast utförande, hållfasthetsklass = 12.9.

Norm:

DIN 787

leveransinnehåll:

Separat, utan mutter och bricka.

Specialtillbehör:

Underläggsbrickor, se nr 375340 och höga muttrar, se nr 375385.

OBS!:

· **Avläsningsexempel – storlek 6625 betyder: T-spår = 6 mm, gänga G = M6, längd L = 25 mm.**

Teknisk beskrivning

Stenbredd e	22 mm
smal stenbredd a	13,7 mm
Gänglängd b	35 mm
Höjd k	8 mm
Nominellt mått T-spår	14 mm
Gänga G	M12
längd L	50 mm
Typ	787

Produktlag

Spårskruv