

**Bygelmikrometer, mätområde: 75-100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	420200 75-100
GTIN	4045197203793
Artikelklass	42B

**Beskrivning****Utförande:****Finläppade hårdmetallbelagda mätytor.**

Härdad och slipad mätspindel.

Låsning med låsvred.

Med känselvred och isoleringsskydd.

Med tydligt graverade svarta skalstreck och siffror.

**leveransinnehåll:**

Från storlek 25–50 inklusive 1 inställningsmått.

**Teknisk beskrivning**

mätområde	75 - 100 mm
spindel-Ø	6,5 mm
Mättrummans gradering	1/50 mm
avläsning	0,01 mm
Mättrummans Ø	18 mm
Kalibrering	B2
felgräns	3 µm
Norm	DIN 863
Mätteknik	analog

förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

## Tjänster

DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022050 100
KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022040 100

## Tillbehör

inställningsmått totallängd 75 mm	421100 75
-----------------------------------	-----------