

2D-kantavkännare med indikeringslampa, inspänningskraftets Ø: 16mm



Beställningsdata

Ordernummer	359070 16
GTIN	4045197383105
Artikelklass	38D

Beskrivning

Utförande:

Den fjäderlagrade avkännarkulan skyddar apparaten mot skador vid alltför snabba rörelser.

Funktionsdelar härdade och slipade.

Beröringsnoggrannhet $\pm 0,01$ mm.

Funktion:

Vid **kontakt mellan avkännarkulan** och **det metalliska arbetsstycket** tänds lampan med hjälp av batterier = referenspunkten detekterad.

Användningsdata:

- För uppriktning av referensytor eller kanter på verktyg.
- Bestämning av hålcentrum centriskt med arbetsspindeln.

leveransinnehåll:

Inklusive specialbatteri nr 081560 A23.

Teknisk beskrivning

Ø avkännarkula	10 mm
totallängd	94 mm
inspänningskraftets Ø	16 mm

Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 13ZL
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Pickup

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp A23	081560 A23
---	------------