

## 2D-kantavkännare med indikeringslampa, inspänningskraftets Ø: 20mm



### Beställningsdata

Ordernummer	359070 20
GTIN	4045197383112
Artikelklass	38D

### Beskrivning

#### Utförande:

Den fjäderlagrade avkännarkulan skyddar apparaten mot skador vid alltför snabba rörelser.

Funktionsdelar härdade och slipade.

Beröringsnoggrannhet  $\pm 0,01$  mm.

#### Funktion:

Vid **kontakt mellan avkännarkulan** och **det metalliska arbetsstycket** tänds lampan med hjälp av batterier = referenspunkten detekterad.

#### Användningsdata:

- För uppriktning av referensytor eller kanter på verktyg.
- Bestämning av hålcentrum centriskt med arbetsspindeln.

#### leveransinnehåll:

Inklusive specialbatteri nr 081560 A23.

### Teknisk beskrivning

inspänningskraftets Ø	20 mm
Ø avkännarkula	10 mm
totallängd	94 mm

Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 13ZL
Energiförsörjning	Batteridriven
Produktslag	Pickup

---

## Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp A23	081560 A23
---	------------