

**Dubbla V-blockpar med byglar rostfritt, längd × bredd: 75X55mm****Beställningsdata**

Ordernummer	447020 75X55
GTIN	4045197205063
Artikelklass	42D

Beskrivning**Utförande:**

Precisionsutförande, **jämnhets- och parallellitetstolerans 0,004 mm**. Prisma av härdat stål, spänningsfria och parvis finslipade. Olika djupa V-blockskårar, 2 anliggningsytor. Kraftig klämbygge med vred för fastspänning av arbetsstycket.
Av rostfritt stål.

Teknisk beskrivning

Bredd	55 mm
Längd	75 mm
vikt per styck	1,4 kg
för axel-Ø	5 - 50 mm
höjd	55 mm
Alla delar	Härdad
Kalibrering	Pris på förfrågan

Produktlag

Prisma