

**T-spårskruv (12.9.) lösa, Typ: 1616125****Beställningsdata**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Ordernummer  | 375310 1616125 |
| GTIN         | 4020772087364  |
| Artikelklass | 35A            |

**Beskrivning****Utförande:**

T-spårskruv, smidd med rullgänga.

**Höghållfast utförande**, hållfasthetsklass = 12.9.

**Norm:**

**DIN 787**

**leveransinnehåll:**

**Separat**, utan mutter och bricka.

**Specialtillbehör:**

Underläggsbrickor, se nr 375340 och höga muttrar, se nr 375385.

**OBS!:**

· **Avläsningsexempel – storlek 6625 betyder: T-spår = 6 mm, gänga G = M6, längd L = 25 mm.**

**Teknisk beskrivning**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Gänglängd b           | 85 mm   |
| smal stenbredd a      | 15,7 mm |
| Nominellt mått T-spår | 16 mm   |
| Höjd k                | 9 mm    |
| Stenbredd e           | 25 mm   |
| Gänga G               | M16     |
| längd L               | 125 mm  |
| Typ                   | 787     |

Produktslag

Spårskruv