



Dubbla V-blockpar med byglar rostfritt, längd × bredd: 100X75mm



Beställningsdata

Ordernummer	447020 100X75
GTIN	4045197205070
Artikelklass	42D

Beskrivning

Utförande:

Precisionsutförande, **jämnhets- och parallellitetstolerans 0,004 mm**. Prisma av härdat stål, spänningsfria och parvis finslipade. Olika djupa V-blockskårar, 2 anliggningsytor. Kraftig klämygel med vred för fastspänning av arbetsstycket.
Av rostfritt stål.

Teknisk beskrivning

Bredd	75 mm
höjd	75 mm
Längd	100 mm
för axel-Ø	7 - 70 mm
vikt per styck	3,2 kg
Alla delar	Härdad
Kalibrering	Pris på förfrågan

Produktlag

Prisma