

**Dubbla V-blockpar med byglar, längd × bredd: 60X58mm****Beställningsdata**

Ordernummer	447050 60X58
GTIN	4029713291853
Artikelklass	42D

**Beskrivning****Utförande:**

Av härdat specialstål med två 90° prismor. Sido-, änd- och bottenytorna är slipade i exakt vinkel mot prismorna. **Jämnhets- och parallellitetstolerans 0,004 mm**

**Fördel:**

Kan även användas liggande.

**Teknisk beskrivning**

höjd	40 mm
Längd	60 mm
för axel-Ø	5 - 30 mm
Bredd	58 mm
vikt per styck	0,65 kg
Alla delar	Härdad
Kalibrering	Pris på förfrågan
Produktslag	Prisma

