

**Mitutoyo****Stor bygelmikrometer, mätområde: 600-700mm****Beställningsdata**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Ordernummer  | 420810 600-700 |
| GTIN         | 2050001059987  |
| Artikelklass | 44A            |

**Beskrivning****Utförande:**

Härdad och slipad mätspindel och mätyta; låsning med låsanordning. Med känselvred. Bländfritt förkromad mättrumma med 50-gradering och tydligt graverade, svart ifyllda delstreck och siffror. **4 mätspetsar som enkelt kan bytas ut tillåter ett mätområde på 100 mm per storlek.**

**Teknisk beskrivning**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| antal inställningsmått  | 4            |
| avläsning               | 0,01 mm      |
| Mättrummans $\emptyset$ | 21 mm        |
| antal mätinsatser       | 4            |
| vikt                    | 12,4 kg      |
| spindel- $\emptyset$    | 8 mm         |
| Mättrummans gradering   | 1/50 mm      |
| spindelmätväg           | 25 mm        |
| mätområde               | 600 - 700 mm |
| Kalibrering             | S3           |

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| felgräns    | 3 µm            |
| Norm        | Verkstadsnorm   |
| Mätteknik   | analog          |
| förpackning | Stabil box      |
| Produktslag | Bygelmikrometer |

## Tjänster

|  |                |
|--|----------------|
| Kalibrering Bygelmikrometrar med förlängningar<br>mätområde 600-700 mm | 020450 600-700 |
|--|----------------|