

**T-spårskruv (12.9.) lösa, Typ: 181663****Beställningsdata**

Ordernummer	375310 181663
GTIN	4020772086305
Artikelklass	35A

Beskrivning**Utförande:**

T-spårskruv, smidd med rullgänga.

Höghållfast utförande, hållfasthetsklass = 12.9.

Norm:

DIN 787

leveransinnehåll:

Separat, utan mutter och bricka.

Specialtillbehör:

Underläggsbrickor, se nr 375340 och höga muttrar, se nr 375385.

OBS!:

· **Avläsningsexempel – storlek 6625 betyder: T-spår = 6 mm, gänga G = M6, längd L = 25 mm.**

Teknisk beskrivning

Stenbredd e	28 mm
Höjd k	10 mm
Gänglängd b	45 mm
smal stenbredd a	17,7 mm
Nominellt mått T-spår	18 mm
Gänga G	M16
längd L	63 mm
Typ	787

Produktslag

Spårskruv