

Hartig

**Stor bygelmikrometer med hög precision och passbitsförlängare,  
mätområde: 400-500mm****Beställningsdata**

Ordernummer	420920 400-500
GTIN	4250099610819
Artikelklass	46P

**Beskrivning****Utförande:**

Stabil hammarlackad lättmetallbygel med handvärmeskydd, friktionskoppling och låsanordning. Finläppade, hårdmetallbelagda mätytor. Noggrannhet bättre än DIN 863. Den skruvmonterade, läppade och hårdmetallbestyckade passbitsförlängaren gör mätområdet dubbelt så stort. Invändig skalhylsa med skalor för båda mätområdena.

**Fördel:**

Mycket stort mätområde. Mikrometern är redo att användas direkt efter byte av passbitsförlängare. Inget extra inställningsmått krävs. Direkt avläsning av 1/100 mm på stor skaltrumma.

**leveransinnehåll:**

Mikrometer med 1 passbitsförlängare. Utan inställningsmått.

**OBS!:**

Utföranden för mätområde upp till 2000 mm på begäran.  
Speciella utföranden på begäran.

**Teknisk beskrivning**

mätområde	400 - 500 mm
avläsning	0,01 mm
spindel-Ø	10 mm
spindelmätväg	50 mm

Mättrumms gradering	1/100 mm
vikt	5,6 kg
Mättrumms $\emptyset$	24 mm
Kalibrering	S3
felgräns	8 $\mu$ m
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

## Tjänster

Kalibrering Bygelmikrometrar med förlängningar mätområde 400-500 mm	020450 400-500
--	----------------