



## Dubbla V-blockpar med byglar, längd × bredd: 45X40mm



### Beställningsdata

Ordernummer	447000 45X40
GTIN	4045197205001
Artikelklass	42D

### Beskrivning

#### Utförande:

Av härdat stål, spänningsfria och parvis finslipade. **Jämnhets- och parallellitetstolerans 0,01 mm.** Olika djupa V-blockskårar, 2 anliggningsytor. Kraftig klämbygge med skruv för T-handtag för fastspänning av arbetsstycket.

### Teknisk beskrivning

höjd	36 mm
för axel-Ø	6 - 30 mm
Bredd	40 mm
Längd	45 mm
vikt per styck	0,5 kg
Alla delar	Härdad
Kalibrering	Pris på förfrågan
Produktslag	Prisma

