

**V-blockpar, längd × bredd: 150X50 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	446420 150X50
GTIN	4045197234384
Artikelklass	42D

Beskrivning**Utförande:**

Av kompakt, porfritt specialgjutgods. Bearbetade parvis, V-spårets vinkel 90°.

Prismor och upplagsyta frästa. **Parallellitetstolerans 0,064 mm.**

Kalibrering: Pris på förfrågan

för axel-Ø: 8 - 50 mm

höjd: 40 mm

vikt per styck: 1,4 kg

Teknisk beskrivning

vikt per styck	1,4 kg
för axel-Ø	8 - 50 mm
Längd	150 mm
Bredd	50 mm
höjd	40 mm
Kalibrering	Pris på förfrågan
Produktslag	Prismapar

