

Mitutoyo**Digital bygelmikrometer, mätområde: 0-25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	421500 0-25
GTIN	4946368673158
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Digital bygelmikrometer i kompakt konstruktion. Extra stor LCD-display (7,5 mm).
Hårdmetallsvetsade mätytor.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Teknisk beskrivning

spindelindelning	0,5 mm
spindel-Ø	6,35 mm
mätområde	0 - 25 mm
felgräns	3 µm
avläsning	0,001 mm
Kalibrering	B1
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
Energiförsörjning	Batteridriven
Norm	DIN 863
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box

Produktslag

Bygelmikrometer

TjänsterKalibrering Bygelmikrometer utan inställningsmått
maximalt mätområde 25 mm

022000 25

DAkS-kalibrering Bygelmikrometer utan inställningsmått
maximalt mätområde 100 mm

022010 100

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp 357

081560 357