

**T-spårskruv (12.9.) lösa, Typ: 2220315****Beställningsdata**

| | |
|--------------|----------------|
| Ordernummer | 375310 2220315 |
| GTIN | 4020772086374 |
| Artikelklass | 35A |

Beskrivning**Utförande:**

T-spårskruv, smidd med rullgänga.

Höghållfast utförande, hållfasthetsklass = 12.9.

Norm:

DIN 787

leveransinnehåll:

Separat, utan mutter och bricka.

Specialtillbehör:

Underläggsbrickor, se nr 375340 och höga muttrar, se nr 375385.

OBS!:

· **Avläsningsexempel – storlek 6625 betyder: T-spår = 6 mm, gänga G = M6, längd L = 25 mm.**

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------|---------|
| Gänglängd b | 190 mm |
| Höjd k | 14 mm |
| Nominellt mått T-spår | 22 mm |
| smal stenbredd a | 21,7 mm |
| Stenbredd e | 35 mm |
| Gänga G | M20 |
| längd L | 315 mm |
| Typ | 787 |

Produktslag

Spårskruv