

Hartig

Bygelmikrometer med hög precision och 50 mm spindelväg, mätområde: 0-50mm**Beställningsdata**

Ordernummer	420900 0-50
GTIN	4250099609189
Artikelklass	46P

Beskrivning**Utförande:**

Stabil hammarlackad segjärnsbygel med handvärmeskydd, friktionskoppling och låsanordning. Finläppade, hårdmetallbelagda mätytor. Noggrannhet bättre än DIN 863.

Fördel:

50 mm spindelväg, perfekt för stora mätområden. Direkt avläsning av 1/100 mm på stor skaltrumma.

leveransinnehåll:

Utan inställningsmått.

Teknisk beskrivning

spindel-Ø	8 mm
Mättrummans gradering	1/100 mm
mätområde	0 - 50 mm
Mättrummans Ø	24 mm
avläsning	0,01 mm
Kalibrering	B1
felgräns	3 µm
Norm	Verkstadsnorm

Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximaltmätområde 100 mm	022000 100
DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022010 100