

**T-spårsskruv"romb", Nom. mått T-spår/× längd L: 18X160mm****Beställningsdata**

Ordernummer	375335 18X160
GTIN	4020772087395
Artikelklass	35A

**Beskrivning****Utförande:**

- Smidda
- T-spåren frästa, rullgänga.
- Seghårdade till hållfasthetsklass 10.9

**Användningsdata:**

På långa maskinbord underlättas en senare montering av en spännpunkt. Spännskraven sätts in ovanifrån i T-spåret.

**Teknisk beskrivning**

Nominellt mått T-spår	18 mm
smal stenbredd a	17,7 mm
Gänglängd b	100 mm
Höjd k	10 mm
Stenbredd e	28 mm
Gänga G	M16

längd L	160 mm
Typ	797
Romb	ja
Produktslag	Spårskruv