

**T-spårsskruv"romb", Nom. mått T-spår/× längd L: 22X80mm****Beställningsdata**

Ordernummer	375335 22X80
GTIN	4020772086794
Artikelklass	35A

**Beskrivning****Utförande:**

- Smidda
- T-spåren frästa, rullgänga.
- Seghårdade till hållfasthetsklass 10.9

**Användningsdata:**

På långa maskinbord underlättas en senare montering av en spännpunkt. Spännskraven sätts in ovanifrån i T-spåret.

**Teknisk beskrivning**

smal stenbredd a	21,7 mm
Nominellt mått T-spår	22 mm
Gänglängd b	55 mm
Stenbredd e	35 mm
Höjd k	14 mm
Gänga G	M20

längd L	80 mm
Typ	797
Romb	ja
Produktslag	Spårskruv