



## Underlägsbricka, för gängor: M14



### Beställningsdata

Ordernummer	375340 M14
GTIN	4020772082857
Artikelklass	35A

### Beskrivning

**Utförande:**

Extra tjocka, planpressade och härdade, fasade kanter.

**Användningsdata:**

Särskilt lämplig för spännjärn.

Speciellt för tillverkning av fixturer.

**Norm:**

**DIN 6340**

### Teknisk beskrivning

tjocklek h	5 mm
Håldiameter d <sub>1</sub>	15 mm
Utvändig diameter d <sub>2</sub>	40 mm
för gängor	M14
Typ	6340
Produktslag	Underlägsbricka

