



Konisk bricka Form D, för gängor: M14



Beställningsdata

Ordernummer	375355 M14
GTIN	4020772081898
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Form C och D sätthärdade, form G seghärdad.

Användningsdata:

Vinkelutjämnning upp till 3°.

Form D får bara användas i samband med hål, så att brickan har full anliggning.

Norm:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Teknisk beskrivning

Tjocklek h_3	5,6 mm
Utvändig diameter d_4	28 mm
för gängor	M14
hål $\varnothing d_2$	16,5 mm
Typ	6319D
Produktslag	Konisk bricka

