

Garant**ZeroClamp spännbultar med invändig gänga, Typ: 12M10****Beställningsdata**

Ordernummer	360025 12M10
GTIN	4045197373281
Artikelklass	310

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig gänga inklusive passande pinnbult. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oundgänglig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimera din produktion.

Teknisk beskrivning

Gänga M ₁ utvändig	M10
centrerings-Ø D	12 mm
Passar fastspänningsskål-Ø	120 mm
Gänga M ₂ utvändig	M10

Serie	ZeroClamp
Tolerans ytterdiameter	k6
Produktslag	Dragtapp