



## Underlägsbricka, för gängor: M27



### Beställningsdata

Ordernummer	375340 M27
GTIN	4020772082918
Artikelklass	35A

### Beskrivning

**Utförande:**

Extra tjocka, planpressade och härdade, fasade kanter.

**Användningsdata:**

Särskilt lämplig för spännjärn.

Speciellt för tillverkning av fixturer.

**Norm:**

**DIN 6340**

### Teknisk beskrivning

tjocklek h	10 mm
för gängor	M27
Håldiameter $d_1$	28 mm
Utvändig diameter $d_2$	68 mm
Typ	6340
Produktslag	Underlägsbricka

