

Garant**Anslagsvinkel, härdad rostfri, noggrannhet 00, skänkellängd: 75X50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	450020 75X50
GTIN	4045197443984
Artikelklass	41G

Beskrivning**Utförande:**

Maximal noggrannhet. Med två kilformiga, raka kanter på den långa skänkeln. Helt härdat och spänningsfritt. Slipade och läppade högkanter, plana sidorna slipade.

Med kraftig anslagsskänkel.

Användningsdata:

För kontrollarbeten vid användning av ljusspaltsmetoden.

Teknisk beskrivning

rätvinklighet	0,003 mm
Skänkellängd	75 mm
skänkelvärsnitt, lång skänkel	18×3 mm
skänkelvärsnitt, kort skänkel	16×12 mm
kort skänkellängd	50 mm
Norm	DIN 875/00

Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Kalibrering	F1
Produktslag	Hårvinkel

Tjänster

DAkKS-kalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 750 mm	025010 750
KalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 100 mm	025000 100