

Garant**Anslagsvinkel, härdad rostfri, noggrannhet 00, skänkellängd: 200X130mm**

Beställningsdata

| | |
|--------------|----------------|
| Ordernummer | 450020 200X130 |
| GTIN | 4045197444011 |
| Artikelklass | 41G |

Beskrivning

Utförande:

Maximal noggrannhet. Med två kilformiga, raka kanter på den långa skänkeln. Helt härdat och spänningsfritt. Slipade och läppade högkanter, plana sidorna slipade.

Med kraftig anslagsskänkel.

Användningsdata:

För kontrollarbeten vid användning av ljusspaltsmetoden.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------|------------|
| skänkelvärsnitt, lång skänkel | 26×5 mm |
| rätvinklighet | 0,004 mm |
| skänkelvärsnitt, kort skänkel | 26×14 mm |
| kort skänkellängd | 130 mm |
| Skänkellängd | 200 mm |
| Norm | DIN 875/00 |

| | |
|-------------|----------------------|
| Material | Rostfritt stål, INOX |
| Alla delar | Härdad |
| förpackning | Stabil box |
| Kalibrering | F1 |
| Produktslag | Hårvinkel |

Tjänster

| | |
|--|------------|
| KalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 300 mm | 025000 300 |
| DAkKS-kalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 750 mm | 025010 750 |