

Garant**ZeroClamp spännbultar med invändig gänga, Typ: 25M16/138****Beställningsdata**

Ordernummer	360025 25M16/138
GTIN	4045197577146
Artikelklass	310

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig gänga inklusive passande pinnbult. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oundgänglig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimera din produktion.

Teknisk beskrivning

centrerings-Ø D	25 mm
Gänga M ₂ utvändig	M16
Passar fastspänningsskål-Ø	138 mm
Gänga M ₁ utvändig	M16

Serie	ZeroClamp
Tolerans ytterdiameter	k6
Produktslag	Dragtapp