



## Konisk bricka Form D, för gängor: M12



### Beställningsdata

Ordernummer	375355 M12
GTIN	4020772081881
Artikelklass	35A

### Beskrivning

**Utförande:**

Form C och D sätthärdade, form G seghärdad.

**Användningsdata:**

Vinkelutjämnning upp till 3°.

Form D får bara användas i samband med hål, så att brickan har full anliggning.

**Norm:**

**DIN 6319** (Form G ähnlich DIN 6319).

### Teknisk beskrivning

hål $\varnothing d_2$	14,2 mm
Tjocklek $h_3$	5 mm
för gängor	M12
Utvändig diameter $d_4$	24 mm
Typ	6319D
Produktslag	Konisk bricka

