

Garant**Flatvinkel rostfri, noggrannhet 1, skänkelängd: 150X100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	451030 150X100
GTIN	4045197444103
Artikelklass	41G

Beskrivning**Utförande:**

Precisionsslipade högkanter och flatsidor. Finslipade provningsytor. Vinkel av rostfritt stål, helt härdat och spänningsfritt. Levereras i plastlåda.

Användningsdata:

För kontroll och precisionsarbeten.

Noggrannhet:

DIN 875 / 1 – vinkeltolerans t.ex. för storlek 100×70 = 0,015 mm.

Teknisk beskrivning

skänkelvärsnitt	30×6 mm
rätvinklighet	0,018 mm
skänkelängd	150×100 mm
Kalibrering	F1
Norm	DIN 875
noggrannhet	1

Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Flatvinkel

Tjänster

DAkS-kalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 750 mm	025010 750
KalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 300 mm	025000 300

Tillbehör

Trälåda för skänkellängd 150X100 mm	451600 150X100
-------------------------------------	----------------