

Mitutoyo**Digital bygelmikrometer för spårmatning, mätområde: 50-75mm****Beställningsdata**

Ordernummer	421640 50-75
GTIN	4946368508016
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Tydlig (7,5 mm hög) digital mätvärdesdisplay möjliggör felfri och snabb avläsning.

Tilläggsavläsning med nonie. Sintrade och finläppade mätytor av hårdmetall, härdad och slipad mätspindel. Låsning via klämskruv. Mättryck vid användning av känselspärren 5 – 10 N.

leveransinnehåll:

Från storlek 25–50 inklusive 1 inställningsmått. 1 batteri nr 081560 dim. 357.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 497445.

Teknisk beskrivning

mätområde	50 - 75 mm
Kalibrering	B2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridriven
Norm	DIN 863
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box

Produktslag	Bygelmikrometer
-------------	-----------------

Tjänster

KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022040 100
--	------------

DAkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022050 100
---	------------

Tillbehör

Anslutningskabelmed dataknapp Typ D2	497445 D2
--------------------------------------	-----------

Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
---	--------

Sändare Typ S16E	498966 S16E
------------------	-------------

Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
---	--------

inställningsmått totallängd 50 mm	421100 50
-----------------------------------	-----------

Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
---	------------

Anslutningskabelmed dataknapp Typ D1	497445 D1
--------------------------------------	-----------

Anslutningskabelmed dataknapp Typ USB2	497445 USB2
--	-------------