



Gängmätningstrådsats, Tråd-Ø: 0,895mm



Beställningsdata

Ordernummer	422490 0,895
GTIN	2050001063540
Artikelklass	46P

Beskrivning

Utförande:

Gängmätningstrådarna är härdade och finläppade, hållaren mattförokromad. En låsring i monteringshålet garanterar säker, roterbar anliggning mot mätspindel.

Användningsdata:

För bestämning av flank-Ø för utvändiga gängor enligt tretrådsmetoden tillsammans med en bygelmikrometer eller en mätbank.

leveransinnehåll:

En sats består av vardera en hållare med en mättråd och en hållare med två mättrådar i plastlåda.

OBS!:

Mätspindel-Ø måste anges vid beställning (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).

Teknisk beskrivning

Tråd-Ø	0,895 mm
för gängor	M10
inställningsmått M enligt DIN 13 blad 1	10,414 mm
för gängstigning P	1,5
felgräns	± 1 µm
förpackning	Stabil box

Kalibrering	L16
Produktslag	Gängmätningstråd
För spindel-Ø	6,35 mm
För spindel-Ø	6,5 mm
För spindel-Ø	6,8 mm
För spindel-Ø	7,5 mm
För spindel-Ø	8 mm

Tjänster

DAkS-kalibreringGängmätningstråd Typ GMD	028910 GMD
KalibreringGängmätningstråd Typ GMD	028900 GMD