

Garant**Flatvinkel rostfri, noggrannhet 1, skänkellängd: 250X165mm****Beställningsdata**

Ordernummer	451030 250X165
GTIN	4045197444127
Artikelklass	41G

Beskrivning**Utförande:**

Precisionsslipade högkanter och flatsidor. Finslipade provningsytor. Vinkel av rostfritt stål, helt härdat och spänningsfritt. Transportsäker skyddsförpackning.

Användningsdata:

För kontroll och precisionsarbeten.

Noggrannhet:

DIN 875 / 1 – vinkeltolerans t.ex. för storlek 100×70 = 0,015 mm.

Teknisk beskrivning

rätvinklighet	0,023 mm
skänkelvärsnitt	35×7 mm
skänkellängd	250×165 mm
Kalibrering	F1
Norm	DIN 875
noggrannhet	1

Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Flatvinkel

Tjänster

KalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 300 mm	025000 300
DAkS-kalibreringFlat-, anslags- och hårvinkel maximalskänkellängd 750 mm	025010 750

Tillbehör

Trälåda för skänkellängd 250X165 mm	451600 250X165
-------------------------------------	----------------