

Garant**ZeroClamp Konsol med c/c 200, Typ: 12813****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 360031 12813 |
| GTIN | 4067263796985 |
| Artikelklass | 310 |

Beskrivning**Utförande:**

Med 2 fastspänningsskålar. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är en viktig funktion för moderna produktionssystem, särskilt i automatiserad produktion. Tack vare ett speciellt kontaktgränssnitt säkerställer det en exakt och tillförlitlig nollpunktsrepetitionsnoggrannhet. Systemets pneumatiska spännkraft håller arbetsstyckena säkert i önskat läge, så att ett snabb och exakt arbetsstycksbyte kan göras utan ompositionering. Detta underlättar installationen och ökar produktiviteten. Nollpunktsspänningen i GARANT ZeroClamp-systemet är oundgänglig för effektiva tillverkningsprocesser. Läs mer om GARANT ZeroClamp:s innovativa teknik och optimera din produktion.

Passar till:

För basplattor med stickmått 200.

leveransinnehåll:

Inklusive anslutningskoppling och dragtapp nr 360025 storlek 18M16.

Specialtillbehör:

Snabbkoppling nr 360019 storlek 10241 / 10003.

OBS!:

Konsoler med fastspänningsmodul-Ø 138 mm kan också levereras med självlåsande fastspänningsmoduler på förfrågan!

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------|-----------|
| Konstruktionshöjd H | 70 mm |
| spännelement-Ø | 120 mm |
| antal spännbultar | 2 |
| Typ | 12813 |
| Serie | ZeroClamp |
| Produktslag | Konsol |