

**Garant****Neddragningsback, backbredd: 26DUO mm****Beställningsdata**

Ordernummer	360084 26DUO
GTIN	4045197482099
Artikelklass	310

**Beskrivning****Användningsdata:**

Variabla stickmått via korslagda spännskenor möjliga.

**Passar till :**

Spännskena nr 360080.

**OBS!:**

Kan användas för skruvstycken från revision 3 (se bild)! Utsprånget på modulskruvstyckena får inte vara bredare än 5 mm.

Spännkraft: 5 kN

Spännkraft: 10 kN

Spännkraft: 15 kN

Spännkraft: 20 kN

vidmoment: 6 Nm

vidmoment: 8 Nm

**Teknisk beskrivning**

vidmoment	6 Nm
vidmoment	8 Nm
vidmoment	10 Nm
vidmoment	14 Nm

Spännkraft	5 kN
Spännkraft	10 kN
Spännkraft	15 kN
Spännkraft	20 kN
backbredd	26 mm
max. slaglängd	3 mm
Spännskruv SW	6 mm
Skänkelskruv SW <sub>1</sub>	4 mm
Produktslag	Multipelspannskena